

Kombi-Entgratwerkzeug EL-RG 1000 GT

Ausführung: 4 gängige Entgratwerkzeuge handlich und praktisch in Taschenmesserform. Leicht und platzsparend. **Alle Klingen sind wechselbar.**

Anwendung: Zum individuellen Entgraten von Außen- und Innenflächen sowie Bohrungen.

GRATTEC

| | | GRATTEC | |
|--------------------------|--|---------|-------------|
| Satzinhalt | | 6707 | Bestell-Nr. |
| | | € | |
| 1 Klinge GT-B20 | | 74,40 | ...1005 |
| 1 Klinge GT-E100 | | | |
| 1 Dreikantschaber GT-D50 | | | |
| 1 Kurbelsenker GT-BC1040 | | | |
| | | (W554) | |



Softgrip-Entgrater-Satz SG

Ausführung: Mit ergonomisch geformtem Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin.


GRATTEC


6708 Softgrip-Entgrater-Satz SG 1000

Anwendung: Durch die Zwillingaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit $\varnothing 2,6$ mm als auch alle E-Klingen mit Schaft- $\varnothing 3,2$ mm verwendet werden.

Hinweis: Die Plus-Klingen zeichnen sich durch einen langen Standweg und Eignung für rostfreie Stähle aus.

| | | GRATTEC | |
|---|--|---------|-------------|
| Satzinhalt | | 6708 | Bestell-Nr. |
| | | € | |
| 1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin (6719 0020) | | 18,30 | ...0010 |
| 1 HSS-Plus-Klinge B 10 S (6719 0210) | | | |
| 1 HSS-Plus-Klinge E 100 S (6719 0250) | | | |
| | | (W554) | |



6709 Softgrip-Entgratsenker-Satz SG 1500

Anwendung: Durch die Zwillingaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit $\varnothing 2,6$ mm als auch alle E-Klingen mit Schaft- $\varnothing 3,2$ mm verwendet werden. Durch die Verbindung mit dem Senkkopf wird ein schnelleres und ermüdungsfreieres Ansenken und Anfasen von Bohrungen bis $\varnothing 16,5$ mm ermöglicht.

| | | GRATTEC | |
|---|--|---------|-------------|
| Satzinhalt | | 6709 | Bestell-Nr. |
| | | € | |
| 1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin (6719 0020) | | 37,20 | ...0010 |
| 1 HSS-Kurbelsenker BC 1650 $\varnothing 3,2$ mm, Außen- $\varnothing 16,5$ mm (6719 0500) | | | |
| | | (W554) | |



6710 Softgrip-Anfaser-Satz SG 1100

Anwendung: Durch die Zwillingaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit $\varnothing 2,6$ mm als auch alle E-Klingen mit Schaft- $\varnothing 3,2$ mm verwendet werden. Durch die Verbindung mit der Entgratglocke wird das Entgraten und Anfasen von Rundmaterial bis $\varnothing 18$ mm ermöglicht.

| | | GRATTEC | |
|---|--|---------|-------------|
| Satzinhalt | | 6710 | Bestell-Nr. |
| | | € | |
| 1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin (6719 0020) | | 30,40 | ...0010 |
| 1 HSS-Kurbelsenker EX 2000 $\varnothing 3,2$ mm, Außen- $\varnothing 4-18$ mm (6719 0510) | | | |
| | | (W554) | |



6711 Softgrip-Einstich-Entgrater-Satz SG 1200

Anwendung: Durch die Zwillingaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit $\varnothing 2,6$ mm als auch alle E-Klingen mit Schaft- $\varnothing 3,2$ mm verwendet werden. Durch die Verbindung mit dem Kurbel-Einstich-Entgrater können Inneneinstiche und Nuten für O-Ringe sowie Sicherungsringe problemlos entgratet werden.

| | | GRATTEC | |
|--|--|---------|-------------|
| Satzinhalt | | 6711 | Bestell-Nr. |
| | | € | |
| 1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin (6719 0020) | | 24,70 | ...0010 |
| 1 HSS-Kurbel-Einstich-Entgrater BO 1000 $\varnothing 3,2$ mm (6719 0300) | | | |
| | | (W554) | |

