Kegelwischer, Kunststoff

Ausführung: Lederbesatz mit Griff aus Hart-PVC. Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen haben keine Auswirkung auf die Maßhaltigkeit.

Anwendung: Zum Reinigen von Werkzeugaufnahmen an Maschinenspindeln, Kegelhülsen oder Kegellehren.

| | format | |
|-----------|--------|----------|
| | 3660 | Bestell- |
| für Größe | € | Nr. |
| MK 1 | 10,80 | 0110 |
| MK 2 | 12,45 | 0115 |
| MK 3 | 16,35 | 0120 |
| MK 4 | 23,60 | 0125 |
| MK 5 | 34,40 | 0130 |
| SK 40 | 23,20 | 0135 |
| SK 50 | 41,70 | 0140 |
| HSK 63 | 57,20 | 0063 |
| HSK 100 | 79,10 | 0100 |
| | (W378) | |



Ausführung: Lederbesatz mit Griff aus Kunststoff.

Anwendung: Zum Reinigen des Innenkegels von HG-Futtern.

| | FOR BRIER. | |
|-----------|------------|----------|
| | 3662 | Bestell- |
| für Größe | € | Nr. |
| HG 01 | 79,50 | 0201 |
| HG 02 | 90,10 | 0202 |
| HG 03 | 97,50 | 0203 |
| | (W394) | |

Präzisions-Schrumpfgerät Power Clamp Special Editon

Ausführung: Einplatz-Schrumpfgerät für alle Werkzeuge mit austauschbaren Anschlagscheiben, Standard-Spule und integrierter Kontaktkühlung.

Leistung: 13 kW Anschluss: 3 x 400–480 V, 16 A Max. Länge des Schrumpffutters: 510 mm

Anwendung: Für HM- und HSS-Werkzeuge von \emptyset 3–32 mm.

Lieferumfang: Schrumpfgerät, Aufnahmetopf, Aufnahmehalter und Kühlmanager.

| | HOLMER. | |
|-----------------|---------------|----------|
| Abmessung | 3364 | Bestell- |
| mm | € | Nr. |
| 800 x 600 x 990 | auf Anfrage ◊ | 0001 |
| | | |

Aufnahmehalter

Ausführung: Aufnahmehalter für Power Clamp Special Edition Schrumpfgerät.

| hi- | |
|-----|--|
| 10 | |
| | |

| | FORMULE. | | |
|----------------|---------------|----------|--|
| | 3429 | Bestell- | |
| für Kegelgröße | € | Nr. | |
| SK/BT 30 | auf Anfrage ◊ | 0530 | |
| SK/BT 40 | auf Anfrage ◊ | 0540 | |
| SK/BT 50 | auf Anfrage ◊ | 0550 | |
| | auf Anfrage ◊ | | |
| HSK 63 | auf Anfrage ◊ | 0663 | |
| HSK 100 | auf Anfrage ◊ | 0610 | |



HAIMER

HAIMER



