

Softgrip-Entgrater-Satz SG

Fortsetzung

6710

Softgrip-Anfaser-Satz SG 1100

Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit $\varnothing 2,6$ mm als auch alle E-Klingen mit Schaft- $\varnothing 3,2$ mm verwendet werden. Durch die Verbindung mit der Entgratglocke wird das Entgraten und Anfassen von Rundmaterial bis $\varnothing 18$ mm ermöglicht.


Satzinhalt	GRATTEC	
	6710	Bestell-Nr.
	€	
1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin (6719 0020)	31,90	...0010
1 HSS-Kurbelsenker EX 2000 Außen- $\varnothing 4-18$ mm (6719 0510)		
	(W554)	

6711

Softgrip-Einstich-Entgrater-Satz SG 1200

Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit $\varnothing 2,6$ mm als auch alle E-Klingen mit Schaft- $\varnothing 3,2$ mm verwendet werden. Durch die Verbindung mit dem Kurbel-Einstich-Entgrater können Inneneinstiche und Nuten für O-Ringe sowie Sicherungsringe problemlos entgratet werden.

Satzinhalt	GRATTEC	
	6711	Bestell-Nr.
	€	
1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin (6719 0020)	26,00	...0010
1 HSS-Kurbel-Einstich-Entgrater BO 1000 (6719 0300)		
	(W554)	




Keramicut-Entgrater


Ausführung: Die Keramicut-Entgrater sind das ideale Werkzeug für die Entgratprobleme bei Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken. Hierzu ergeben sich folgende Vorteile:

1. Durch die superharte Keramik Klinge werden Kunststoffe und andere weiche Materialien problemlos entgratet.
2. Durch die verschleißfeste und stabile Keramik Klinge besitzt das Werkzeug eine lange Lebensdauer.
3. Durch die ballige Schneide ($r = 250$ mm) wird ein beschädigungs-freies Arbeiten ohne Ausschuss ermöglicht.
4. Durch den stumpfen 90° -Schneidenwinkel besteht keine Verletzungsgefahr.



Anwendung: Für punktgenaues Entfernen von Material an Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken. Die Klinge an die Entgratstelle unter einem Winkel von 60° bis 80° ansetzen und mit einer kontinuierlichen Bewegung über das Werkstück ziehen. Nicht zu viel Druck ausüben.



Gerade Kanten





Oberflächen-bearbeitung

Form-Hälften/
Trennlinie

Anspritzpunkt

GRATTEC



6713

Robuster, ergonomisch geformter Softgrip-Handgriff mit angenehmer Fingermulde und feststehender Keramik Klinge.



6700

Ovaler Kunststoffgriff mit austauschbarer Keramik Klinge CR 2200.

Hinweis: Keramik Klinge CR 2200 (Bestell-Nr. 6719 0810) gerade Ausführung



GRATTEC	GRATTEC	Bestell-Nr.
6713	6700	
€	€	
49,20	—	...0050
—	36,00	...0010
(W554)	(W554)	

