

Universalschneidöl

Ausführung: Frei von gefährlichen Inhaltsstoffen. Temperaturbeständig bis +180 °C, chlorfrei, silikonfrei. Nicht mit Wasser mischbar.

Anwendung: Für hervorragende Kühleigenschaft, Verlängerung der Werkzeugstandzeit, beste Schmierleistung, für hohe Oberflächengüte, vermindert Kraftaufwand, hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit. Für alle normalen Einsatzgebiete beim Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen und vielem mehr.

Ausführung	VE ☐	E-COLL	
		9830	Bestell-Nr.
5-l-Kanister	4	42,70 ⁽⁴⁵⁾ €	...0015
10-l-Kanister	1	81,80 ⁽⁴⁵⁾ €	...0020
		(W980)	



9830 0015

E-COLL

Hochleistungs-Schneidöl PRO

Ausführung: Chlor- und mineralölfrei, auf pflanzlicher Basis.

Anwendung: Speziell für mittlere bis schwere Zerspanungsarbeiten von hochlegierten Stählen. Neben dem Einsatz bei hochlegierten und nicht rostenden Stählen zeigt es auch bei der Bearbeitung von Chrom-Nickelstahl, Titan und Mangan-Kohlenstoff-Stählen exzellente Ergebnisse. Hervorragend geeignet zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Nutziehen, Senken, Drehen Fräsen und Sägen. Außerdem für die Anwendung als Minimalmengenschmieröl geeignet.

Ausführung	VE ☐	E-COLL	
		9655	Bestell-Nr.
300-ml-Spraydose	12	6,95 €	...0005
5-l-Kanister	1	48,30 €	...0045
25-l-Kanister	1	198,50 €	...0050
		(W980)	


E-COLL

Bohr- und Schneidölschaum PRO

Ausführung: Chlorfrei, mit Wasser abwaschbar.

Anwendung: Geeignet für alle Metalle E und NE z. B. Stahl, unlegiert oder legiert, alle Guss-Sorten: Stahlguss, Temperguss, Druckguss, Kupfer und dessen Legierungen, wie Messingguss, Rotguss. Einsatz auch für alle Chrom-Nickel-Legierungen. Eignet sich hervorragend zum Gewindeschneiden, Gewindebohren, Zentrieren, Räumen und Aufreiben mit Reibahlen, Bohren und Fräsen.

Ausführung	VE ☐	E-COLL	
		9655	Bestell-Nr.
400-ml-Spraydose	12	9,35 €	...0015
		(W980)	


E-COLL

Bohrölkonzentrat

Ausführung: Mineralöhlhaltiges EP-Kühlschmiermittelkonzentrat, chlorfrei, absolut stabil und homogen. Unempfindlich gegen Härtebereiche im Wasser (Kalk etc.). Weitgehend resistent gegen mikrobiellen Befall. Bei sachgemäßer Anwendung physiologisch unbedenklich.

Anwendung: Emulgierbar für hohe Werkzeugstandzeiten. Ideal beim Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen und Gewindeschneiden. Für Aluminium, Buntmetalle und deren Legierungen sowie Guss- und Edelstahl.

Hinweis: Konzentrat in Wasser einrühren, niemals umgekehrt!

Einsatzkonzentration: Fräsen: ca. 9%ig (1 l Konzentration in 11 l Wasser),
Sägen, Drehen, Bohren: ca. 10%ig (1 l Konzentration in 10 l Wasser),
Gewindeschneiden: ca. 10%ig (1 l Konzentration in 10 l Wasser).

Ausführung	Farbe	VE ☐	E-COLL	
			9826	Bestell-Nr.
1-l-Flasche	weiß	20	11,90 €	...1010
5-l-Kanister	weiß	1	50,20 ⁽⁴⁵⁾ €	...0015
10-l-Kanister	weiß	1	103,00 ⁽⁴⁵⁾ €	...0020
			(W980)	



9826 0020

E-COLL